


# ACシートパレット



## 使用例

シートパレットは木製のパレットと比べ、荷役時間の短縮、輸送効率の向上、使用後リサイクルできるなどのメリットを持ち、あらゆる業界で認められています。

ご使用いただく皆様の環境、作業状態等を考慮し、それぞれに十分にご満足頂ける材質、寸法をご用意しております。



## 仕様

食料品製造業  
飲料関係業  
水産物関係業  
印刷業  
紙製品業  
倉庫業  
陶器品業・ガラス関連業種  
建設材料業  
化学工業  
電気電子工業  
機械工業  
自動車工業




材質 UK、PUK  
厚み 1.0・1.5・2.0mm  
サイズ 1250×2000（最大）※タブの長さを含みます  
形状

	1	1S	2A	2AL	2AR	2B	2BS	3	3S	4
正方形										
長方形										

## 特性一覧

		超強タイプ			超強（PEなし）タイプ		
		PUK-89	PUK-115	PUK-142	UK-89	UK-115	UK-142
厚さ	[JIS-P-8118] mm	1.1	1.5	1.8	1.1	1.5	1.8
引張強度	タテ	9.1	11.5	14.0	9.1	11.5	14.0
	ヨコ	3.0	4.0	5.0	3.0	4.0	5.0
引裂強度	タテ	1.8	2.4	3.2	1.8	2.4	3.2
	ヨコ	3.0	4.5	6.2	3.0	4.5	6.2

## 使用方法



1. プラテン先端でシートパレットのタブを約40mm押し上げ、フェイスプレートを一歩前進させレバーを「プル」操作します。
2. グリッパーのバーが自動的に下に下って下顎（ジョー）との間にシートパレットのタブを挿み、次にフェイスプレートを引き寄せるので、荷物はプラテン上に引き寄せられます。
3. 荷物を押し出すときは、同じレバーを「プッシュ」側に操作するとグリッパーが開く。
4. 次にフェイスプレートが前進して、荷物をスリップシートごと前に押し出しプラテンから離します。